


Végálláskapcsoló szerelvény DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

Cikkszám: 534470

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.
Valamennyi DAPS fordító hajtóműhöz alkalmas, a DRD/DRE hajtóművek közül csak a 4 ... 225 méretűekhez. Az 1, 2 és 375 ... 880 méretű DRD/DRE hajtóművekhez csak a DAPZ-SBZ-... adapterrel szerelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	8 ... 13 mm
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	sarkos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	nem
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Szigetelési feszültség	250 V
Max.kimeneti áram	4,000 mA
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Szennyeződés foka	3
ATEX-kategória Gáz	II 2G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex d e IIC T6 Gb
Robbanásvédelem tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Tanúsítványt kiállító hely	PTB 05 ATEX 1087
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábel csavarzat	M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	EPDM
Anyag információ: ház fedél	PA
Anyag információ: ház aljzat	PA
Anyag információ: konzol	PA