


limit switch box

DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Cikkszám: 534474

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	7 ... 13 mm
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	nem
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Kapcsolási pozíció jelző	igen
Üzemi feszültségtartomány AC	4 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	4 ... 250 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségnél	1 mA ... 5 A
Szigetelési feszültség	250 V
Max.kimeneti áram	5,000 mA
Legkisebb terhelő áram	1 mA 4 V/DC-nél
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábel csavarzat	M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC