

# Végálláskapcsoló feltét DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Cikkszám: 534475

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	7 mm...13 mm
Szabvány alapján	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Mérési elv	induktív
Kapcsolóállás-kijelző	igen
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen	0 mA...100 mA
Szigetelőfeszültség	50 V
Max. kimeneti áram	100 mA
Kapcsolókimenet	PNP
Lökőfeszültség-állóság	0.5 kV
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Házfedél alapanyaga	PC
Házalap alapanyaga	ABS+PC
Konzol alapanyaga	ABS+PC