

végálláskapcsoló szerelvény DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR


Cikkszám: 534476

Kifutó termék

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	7 ... 13 mm
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	nem
Kapcsoló elem funkció	Nyitó érintkező
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Mérési elv	induktív
Kapcsolási pozíció jelző	igen
Szigetelési feszültség	25 V
Max. bemenő teljesítmény	34 mW
Max. bemenő feszültség	16 V
Max. bemenő áram	25 mA
Névleges üzemi feszültség, DC	8 V
Kapcsoló kimenet	NAMUR
Lökőfeszültség-szilárdság	0.5 kV
Szennyeződés foka	3
ATEX-kategória Gáz	II 2G X
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
hiba valószínűség óránként (Probability of Failure per Hour in [1/h])	1.07E-07
PFD (Probability of Failure on Demand)	4.69E-04
Csillapított kapcsoló áram	≤ 1 mA
Nem csillapított kapcsoló áram	≥ 3 mA
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábel csavarzat	M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC