

szűrő MS12-LF

Cikkszám: 535023

FESTO

Telepszerezéshez, G menettel



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstrukciós felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Üzemi nyomás	0.8 ... 20 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet