


# Finomszűrő MS6-LFM-3/8-BRM-DA-Z

Cikkszám: 536837

FESTO

1 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, differenciál nyomás kijelzővel, átáramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	1 µm
Szűrő hatásfok	99.99 %
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szálás szűrő
Max.kondenzátum mennyiség	38 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
1 bemeneti nyomás	0 ... 20 bar
Normál névleges átáramlás	700 l/min
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 5 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	2.7.3 DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	600 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC