

# csatlakozó lécc

## VABM-B6-E-G12-10

Cikkszám: 537510

FESTO

[VUVB mágnesszelephez.](#)



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                               |
|--|-------------------------------------|
| Raszter méret                                  | 21 mm                               |
| Szelephelyek max.száma                         | 10                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                   | 2                                   |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés | 1,5 Nm                              |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás       | 2 Nm                                |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés | 5 Nm                                |
| Gyártmány súlya                                | 1,380 g                             |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás          | G1/8                                |
| Pneumatikus csatlakozás 1                      | G1/2                                |
| Pneumatikus csatlakozás 3                      | G1/2                                |
| Anyag megjegyzés                               | Réz- és PTFE-mentes<br>RoHS konform |
| Anyag információ: csatlakozó lécc              | Alumínium ötvözet                   |