


szelepsziget VTUB

Cikkszám: 537662

FESTO

VTUB szelepsziget.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil 3/2 nyitott monostabil 4/2 bistabil 4/2 monostabil
Szelep méret	20 mm
Max. normál névleges átáramlás	1000 l/perc 20 mm esetén
Normál névleges átáramlás	200 ... 1,000 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Elektromos csatlakoztatás	Egyedi csatlakozás Többpólusú
Szelephelyek max.száma	16
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Védettség	IP65
Névleges méret	7 mm
Lefúvás funkció	nem fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Tömítési elv	lágý
Szelepsziget típus	24
Konstruktóós felépítés	Körtolattyú
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelep felépítése	Fix raszter
Jelállapot kijelzése	LED
Vezérlőnyomás	2 ... 8 bar
Vákuumra alkalmas	igen
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
82 vezérlő lefúvás csatlakozás	nem közösített
84 vezérlő lefúvás csatlakozás	nem közösített
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	FPM HNBR NBR