


adó SOEG-S-M18-S-L

Cikkszám: 537703

FESTO

kerek.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikus
Mérési eljárás	Egyutas fénysorompó Adó
Világítás típusa	vörös
Munkatartomány	20,000 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 55 °C
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 36 V
Maradó hullámosság	20 %
Üresjáratú áram	15 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M12x1 Csatlakozó
Méret	M18x1
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	20 Nm
Gyártmány súlya	40 g
Material housing	Sárgaréz krómozott
Material of union nut	Sárgaréz krómozott
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 55 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L