

adó SOEG-S-Q50-K-L



Cikkszám: 537779

Kifutó termék

FESTO

Tömbösíthető kivitel

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikus
Mérési eljárás	Egyutas fényerőmérő Adó
Világítás típusa	infravörös
Munkatartomány	0 ... 15,000 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	30 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 4 eres
Kábelhossz	3 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	50x50x17 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	121 g
Material housing	ABS
Üzemkész állapot kijelző	LED, zöld
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP67
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás