

Membrános légszárító MS4N-LDM-1/4-RD-P2

Cikkszám: 537864

FESTO

Csökkentett nyomás harmatpont, fém csésze, átáramlási irány balról jobbra.

Kifutó típus. 2006-ig szállítható

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m³) feltétlenül szűrni kell/!



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|--|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Konstruktív felépítés | Membrános szárító |
| Csészevédő | fém csészeként beépítve |
| 1 bemeneti nyomás | 3 ... 8.5 bar |
| Normál névleges átáramlás | 100 l/min |
| Üzemi közeg | levegő minőségi osztály 1:7:2 DIN ISO 8573-1 szerint |
| Nyomás alatti harmatpont csökkenés | 13 °C |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 55 °C |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 55 °C |
| Gyártmány súlya | 640 g |
| Felfogási mód | választható: Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT1/4-18 |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | Alumínium ötvözet |