


vezérlő vezeték KES-MC-1-SUB-9-2,5

Cikkszám: 537923

Kifutó termék

[MTR-DCI-... -hez illeszkedik.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	9
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	10
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	vonszolóláncos alkalmazásra megfelelő
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 28 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 51 mm
Kábel átmérő	6.8 mm
Kábelszerkezet	10x0,14 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Érvégek	Tüskés kábelsaru
Védettség	IP54
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás