

Elektronikus modul VMPA2-FB-EMG-4

Cikkszám: 537984

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Diagnosztika	Szelepek feszültség hiánya
Szelephelyek max. száma	2
A szeleptekercsek maximális száma	4
Belső áramfogyasztás terhelési feszültség esetén	23 mA
Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen	8 mA
Névleges felvevő áram mágnesekercsenként	99 mA - 24 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	18 mA 24 ms után
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	20 g
Ház alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis