



kézikaros szelep

VHER-BH-M04E-M05-UD

Cikkszám: 538199

FESTO

műanyag kivitelben, a kézi kar helyzetének érzékelésével, 4/3-utú szelepfunkciók, alaphelyzetben lefúvott, három kar állásban lezárható, kimenet iránya alul.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	4/3 lefúvott
Működtetés fajtája	kézi
Normál névleges átáramlás	260 l/min
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Konstrukciós felépítés	Forgó tolattyús szelep
Névleges méret	4 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés biztosító zár	tartozékokkal, zárható
Tömítési elv	kemény
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	reverzáló
Átfedési szabadság	igen
Jelállapot kijelzése	tartozékokkal
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Működtető nyomaték	0.6 Nm
Gyártmány súlya	80 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Pneumatikus csatlakozás 4	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	PA erősítésű