

közelítéskapcsoló

SIEN-M30B-NS-K-L-PA



Cikkszám: 538328

Kifutó termék

kábellel, szintbe építhető.

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Mérési elv	induktív
Névleges kapcsolási távolság	10 mm
Garantált kapcsolási távolság	8.1 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,35 - 0,5 Nemesacél St 18/8 = 0,6 - 1,0 Réz = 0,25 - 0,45 Sárgaréz = 0,35 - 0,5 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Hiszterézis	0.3 ... 1.5 mm
Max. kapcsolási frekvencia, DC	500 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	≤ 1.8 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	≤ 15 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Méret	M30
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	5 Nm
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	158 g
Material housing	PA erősítésű
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	0 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás