


áramlás érzékelő

SFE3-F100-L-WQ6-2PB-K1

Cikkszám: 538522

FESTO

kijelzővel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	C-Tick
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Áramlási méréstartomány kiinduló érték	1 l/min
Áramlási méréstartomány végérték	10 l/min
Üzemi nyomás	-0.7 ... 7 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nitrogén
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Pontosság, FS	5 %FS
Kapcsoló kimenet	2xPNP
Kapcsolási funkció	Ablakkomparátor Küszöbérték komparátor
Kapcsoló elem funkció	Nyitó érintkező Záró érintkezők
Kapcsolási érték ismételhetőség, FS	1 %
Bekapcsolási idő	50 ms
Analóg kimenet	1 - 5 V
Terhelő ellenállás	> 50 kOhm
Kijelzési tartomány	1 ... 10 l/min
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 24 V
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	1 m
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	függőleges vízszintes
Pneumatikus csatlakozás	QS-6
Gyártmány súlya	70 g
Anyag információ, ház	PA
Kijelző típusa	3 1/2 helyiértékű alfanumerikus
Védettség	IP40
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás