

Kondenzátum leeresztő PWEA-AC-3D

Cikkszám: 538681

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kézi segédműködtetés	Nem reteszelő
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	külső, elektromos, teljesen automatikus
Méret	Töltöttségi szint
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Kezelő elemek	Fólia billentyűzet tesztgombbal
Üzemkész állapot kijelző	LED
Kapcsolásiállapot kijelző	LED
Üzemi nyomás	0.8 bar...16 bar
Riasztás kimenet	érintkezővel társított
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Névleges kapacitású kondenzátum leeresztő	2 W
Engedély	C-Tick
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	1 °C...60 °C
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Védelmi osztály	III
Környezeti hőmérséklet	1 °C...60 °C
Terméksúly	700 g
Elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Kondenzvíz elvezetés csatlakozója	PK-8
Pneumatikus csatlakozó	G1/2
Kondenzvíztartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Műanyag