

Bekapcsoló szelep MS4N-EE-1/4-V230-S-Z

Cikkszám: 538752

FESTO

elektromos, hangtompítóval, átáramlási irány jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--|
| Lefúvás funkció | nem fojtható |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kézi segédműködtetés | reteszelő nyomó |
| Konstrukciós felépítés | Körtolattyú |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Vezérlési fajta | közvetlen |
| Vezérlő levegő ellátás | belső |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Szelep funkció | 3/2 zárt monostabil |
| Kapcsolási pozíció jelző | tartozékokkal |
| Üzemi nyomás | 4 ... 10 bar |
| b érték | 0.44 |
| C érték | 9.5 l/sbar |
| Normál névleges átáramlás | 2,000 l/min |
| Tekerics jellemző | 230V AC |
| Üzemi közeg | sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 0.289 g |
| Elektromos csatlakozás | Csatlakozó négyzetletes alak C alak DIN 43650 szerint |
| Felfogási mód | tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT1/4-18 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |