

vezető tengely FDG-40- -ZR-RF

Cikkszám: 538792

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	40
Löklet	1 ... 5,000 mm
Lökettartalék	136 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Görgős vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezetékek
Max. gyorsulás	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. sebesség	$\leq 10 \text{ m/s}$
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték Ix	2,479E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték Iy	946.3E+03 mm ⁴
Max. erő, Fy	300 N
Max. erő, Fz	300 N
Max. Mx nyomaték	18 Nm
Tolóerő	5 ... 35 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	59.1 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover cap	PA
Material guide rail	Acél
Material of guide component	Acél
Material housing	Alumínium eloxált