

Csatlakozó aljzat NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Cikkszám: 538999

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	5 pólusú Egyenes csatlakozó / csavaros sorkapocs
Áramterhelhetőség	3 A
Megengedett kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete