


Checkbox CHB-C-F

Cikkszám: 539076

FESTO

Kompakt kivitel



Adatlap

Jellemző	Érték
Számlálási funkció	igen
Védettség	IP64
Csatlakozás az encoderhez	RS 485 specifikáció szerint
Kimenetek	Jó alkatrész, megfelelő irányban Jó alkatrész, rossz irányban Helytelen alkatrész Konveyor vezérlés Szalagvezérlés/üzemkész "Figyelem" státusz üzenet Hiba kimenet Az előre beállított számláló értéket elérte PLC_Power
Bemenetek	Torlódás érzékelő 1 Torlódás érzékelő 2 Camera - Enable Külső hiba Counter Reset Külső indítás Külső érzékelő Billentyűzár Type Select 0 Type Select 1
Különböző orientációk max. száma típus tárolók szerint	8
Típus memóriák max. száma	16
Mennyiség előválasztó	CheckKon szoftver
Számlálási tartomány	1 - 2 Mrd.
Biztosító, belső	8 A olvadó biztosító
A kimenetek elektromos korlátozása	700 mA
Max. összáram a PLC csatlakozón	1 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel terheletlen kimeneteknél	750 mA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 15 %
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Környezeti feltételek	száraz Külső idegen fény hatásának árnyékolása. lehetőleg tiszta környezeti levegő
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	2,500 g
Felbontás, kamera	4/100 mm
Megvilágítási idő	128 ... 1,024 µs
Működési távolság	95 ... 99 mm
Látómező	42 - 45 mm
Diagnózis interfész	RS232 interfész 115 Kbaud M12x1 4 sarkú
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes