


löketcsoökkentés

HGPL-HR-40

Cikkszám: 539094

FESTO

HGPL-... hosszú löketű megfogóhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Állítható véghelyzet tartomány/hossz	40 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	455 g
Felfogási mód	a megfogóra csavarozva
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	Alumínium ötvözet