


forgó elosztó

GF-1/4-2

Cikkszám: 539288

FESTO

Többszörös forgó átvezetés, 2 elválasztott be- és kimenet.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Névleges méret | 8 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Normál átfolyás 1.1-2.1 | 1,250 l/min |
| Normál átfolyás 1.2-2.2 | 2,020 l/min |
| Max.fordulatszám | 300 1/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Use 5 µm filter when operating with water Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |