


# Közelítéskapcsoló SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5D

Cikkszám: 539494

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, 10-es érzékelő horonnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, M5 csatlakozóval.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	profilhoronyhoz
A következő szabványon alapul:	DIN EN 60947-5-2
Engedély	c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	érintkező típus
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Kikapcsolási idő	30 µs
Max.kimeneti áram	500 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	10 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
Rövidzár védett	nem
Üzemi feszültségtartomány AC	10 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M5x0,5
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott
Kábelhossz	0.3 m
A kábelköpeny színe	szürke
Kábel típus	LiFY11Y
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Anyag információ, szigetelő hüvely	PVC
Min.kábel hajlítási sugár	24 mm
Felfogási mód	a profilhoronyba pattintott
Meghúzási nyomaték	0.4 Nm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	5 g
Ház színe	fekete
Anyag információ, ház	PA
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67