



szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/8-DB-7-5M-MINI

Cikkszám: 539687

FESTO

Kimenő nyomás max. 7 bar, manométerrel, szűrési finomság 5 µm.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Szélesség	44 mm
Sorozat	DB
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel
Szabályozó funkció	szekunder lefúvással visszárammal
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.5 bar
Normál névleges átfolyás	>= 500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	1
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	200 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés átmenő furattal tartó derékszöggel
Manométer csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: forgatógomb	POM
Anyag információ, szűrő	PE
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Anyag információ, csésze	PC