

# Csatlakozó aljzat MSSD-E-M12

Cikkszám: 539711

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	50
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	11 g
1. elektromos csatlakozó	Szögletes aljzat, négyszög forma, 3 pólusú, C forma
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...300 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	6 A
Kábelcsavarzat	M12
Megengedett kábelátmérő	4 mm...6 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...115 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	fekete
Tömítések alapanyaga	HNBR