

Csatlakozó tömb CPASC1-PRS-2-5-M5-MP


Cikkszám: 539898

Kifutó termék

FESTO

[a CPA-SC szelepszigethez.](#)

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Raszter méret | 10.5 mm |
| Nyomáshozna elválasztás | 1 és 3 és 5 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 2 |
| Szelephely jelölés | Tábla |
| Üzemi nyomás | 10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Közeg hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Hangnyomás szint | 85 dB(A) |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Gyártmány súlya | 430 g |
| Szelep interfész, elektromos | 3 sarkú |
| Csatlakozólap felfogási módja | átmenő furattal alakos sínrel |
| Felfogási mód | választható/egyéb átmenő furattal alakos sínrel |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás | M5 |
| Csatlakozás légzőnyílás | M5 |
| 82 vezérlő lefűväs csatlakozás | M5 |
| 82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/8 |
| Anyag információ, csatlakozólap | Alumínium ötvözet eloxált |