


# szabályozó lap

## VABF-S4-1-R2C2-C-6

Cikkszám: 540160

FESTO

VTSA és VTSA-F szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 15407-2 szerint, max. 6 bar-ig.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	26 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
Operating pressure MPa	0.6 MPa
Üzemi nyomás	6 bar
Mpa nyomásszabályozási tartomány	0.02 ... 0.6 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	0.2 ... 6 bar
psi nyomásszabályozási tartomány	2.9 ... 87 psi
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kifizetésű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	448 g
Felfogás fajtája: többszintű kiéptés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Material control panel	PA
Material regulator housing	Alumínium présöntvény