


motor karima EAMF-A-28A/30A-40A

Cikkszám: 540301

FESTO

szervomotoros elektromechanikus hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Interfész kód, motor In	40A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	28A 30A
Anyag megjegyzés	RoHS konform