


Lökéscsillapító YSRW-DGC-25-KF

Cikkszám: 540349

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Csillapítás	önbeállító sima jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél