

# gömbcsap-hajtómű egység VZPR-BPD-22-R112

Cikkszám: 540516

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 1 1/2",  
PN25, thread EN 10226-1.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés fajtája	elektromos pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	CNOMO belső menettel
Armatúra csatlakozás	Rp1 1/2
Kapcsolási pozíció jelző	Gomb iránya = átáramlás iránya
NA névleges méret	40
Üzemi nyomás, gömbcsap hajtás	1 ... 8.4 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	25
Közeg hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Gyártmány súlya	3,800 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás