


Gömbcsap-hajtómű egység VZPR-BPD-22-R2

Cikkszám: 540517

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Szerkezeti felépítés | 2-utas gömbcsap Fordító hajtómű |
| Működtetés módja | elektromos pneumatikus |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Rögzítés módja | CNOMO belső menettel |
| Armatúra csatlakozó | Rp2 |
| Kapcsolóállás-kijelző | Gombirány = átfolyás iránya |
| DN névleges szélesség | 50 |
| Hajtómű üzemi nyomása | 1 bar...8.4 bar |
| Névleges nyomás, PN armatúra | 25 |
| Közeghőmérséklet | -20 °C...150 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Terméksúly | 5400 g |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |