

Gömbcsapos hajtómű egység VZPR-BPDH-22-R114R

Cikkszám: 540876

FESTO

DAPS pneumatikus fordító hajtóműből áll, nemesacél kivitelű VAPB 2/2-
utú gömbcsappal kombinálva.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés fajtája	elektromos pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	CNOMO belső menettel
Armatúra csatlakozás	Rp1 1/4
Kapcsolási pozíció jelző	Gomb iránya = átáramlás iránya
ÁN névleges méret	32
Üzemi nyomás, gömbcsap hajtás	1 ... 8.4 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Közeg hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Élelmiszeripari engedélyezés	nem
Gyártmány súlya	4,200 g
KBK korrózióállósági osztály	3