

csatlakozólap

VABS-S4-1S-G14-B-K2

Cikkszám: 541065

FESTO

15407-2 szabvány szerinti csatlakozó képpel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	26 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlő levegő ellátás	belső
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	2 A
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Gc (GB)
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex ec IIC T3 Gc X
Robbanás csoport összeszerelés	IIC
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maximális felületi hőmérséklet összeszerelés	T3
Védettség	IP65 NEMA 4 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	302 g
Felfogási mód	átmenő furattal ISO 15407-2 szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény