

# Bekapcsoló szelep MS4N-EM1-1/4-S-Z

Cikkszám: 541282

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Szerkezeti felépítés                  | forgó csúszka  |
| Működtetés módja                      | kézi   |
| Távozó levegő funkció                 | nem fojtható   |
| Vezérlés módja                        | közvetlen  |
| Szelepfunkció                         | 3/2, bistabil  |
| Üzemi nyomás                          | 0 bar...14 bar   |
| C érték                               | 9 l/sbar   |
| b érték                               | 0.39   |
| Normál névleges átfolyás              | 2200 l/min   |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C   |
| Élelmiszerekkel használható           | Lásd a bővebb anyaginformációt                                 |
| Rögzítés módja                        | választhatóan:<br>Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal             |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint  |
| Áramlásirány                          | nem reverzibilis   |
| Terméksúly                            | 210 g  |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 1/4 NPT  |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 1/4 NPT  |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | nincs összefogva   |
| Tömítések alapanyaga                  | TPE-U(PU)  |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény  |