



t csatlakozó NEDU-M8D3-M12T4

Cikkszám: 541597

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csatlakozási frekvencia	500
Üzemi feszültségtartomány AC	60 V
Üzemi feszültségtartomány DC	60 V
Névleges üzemi feszültség, AC	60 V
Névleges üzemi feszültség, DC	60 V
Áramterhelhetőség	4 A
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Max. meghúzási forgatónyomaték	0,3 Nm M8-nél 0,5 Nm M12-nél
Gyártmány súlya	16.9 g
Elektromos csatlakozás	EN 60947-5-2 szerint Csatlakozó dugó/aljzat M12x1 / M8x1 4 sarkú/3 sarkú
Felfogási mód	becsavarható
Ház színe	fekete
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz krómozott nikkelezett
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)-vel erősített
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott