


Gömbcsap

VZBA-R34-63-32T-F0405-R

Cikkszám: 542012

FESTO

nemesacél kivitelben, 3-utú gömbcsap belső menettel, L furat 90 és 180 fok, ISO 5211 szerinti csatlakozás a DRD, DRE és DAPS fordító hajtóművekre való felszereléshez.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Konstruktív felépítés | 3-utú gömbcsap T furat |
| Működtetés fajtája | mechanikus |
| Tömítési elv | lágý |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Armatúra csatlakozás | Rp3/4 |
| Kapcsolási pozíció jelző | Horony iránya = átáramlás iránya |
| Karima furatkép | F04 F05 |
| Belső átmérő | 15 mm |
| ÁN névleges méret | 20 |
| Kézi segédműködtetés | nincs |
| Áramlási irány | reverzáló |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 63 |
| Működtető nyomaték | 11 Nm |
| Üzemi közeg | Nemesgázok semleges folyadékok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 140 °C |
| Kv átáramlás, T furat, szögletes | 4.8 m ³ /h |
| Kv átáramlás, T furat, egyenes | 8.3 m ³ /h |
| Áramlás tűrés Kv | +/- 20 % |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: ház | 1.4408 |
| Anyag információ, tömítések | PTFE |
| Anyag információ: gömb | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: golyó | 1.4401 |
| Anyag információ, tengely | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tengely | 1.4401 |
| Gyártmány súlya | 1,000 g |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 |