


Szelep interfész ASI-4DI2DO-2XMF-Z

Cikkszám: 542126

FESTO

AS interfész szelepekhez F tekercessel.
Kífutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA II T4 X
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A22 IP67 T115°C X
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5 °C ≤ Ta ≤ +50°C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Engedély	c UL us - Listed (OL)