


# Összekötő vezeték NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Cikkszám: 542135

FESTO

előre szerelve, CPE10/14-M1BH szelepekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramterhelhetőség	1 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max. meghúzási forgatónyomaték	0,6 Nm M12x1-nél 0,25 Nm M2-nél
Min.kábel hajlítási sugár	42 mm
Gyártmány súlya	48 g
1-es elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat, négyszögletes alak, 2 pólusú, MSZC
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12x1, 5 pólusú, A kódolású
Kábelszerkezet	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelhossz	2.5 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral menetes dugóval
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: csavarok	Acél Horgany présöntvény
Anyag információ: krimp csatlakozók	aljzat ónozva Réz ötvözet Csatlakozó, aranyozott