


# Lineáris portál DHSL-2DGC25-HMPL20

Cikkszám: 542989

FESTO

dugattyúrúd nélküli hajtóműből, vezetőtengelyből és könnyű handling tengelyből áll, dinamikus, precíz, moduláris. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték               |
|---|---------------------|
| Csoport   | Lineáris portál 2.0 |
| Hasznos terhelés                                | 0 ... 4 kg          |
| Hajtómű, Z tengely                              | HMPL-20             |
| Meghajtó rendszer, Z tengely                    | pneumatikus         |
| Középhegység, Z tengely                         | egyszeres           |
| Lökét, Z tengely                                | 0 ... 200 mm        |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely   | ± 0,02 mm           |
| Ismétlési pontosság, középhegységben, Z tengely | ± 0,02 mm           |
| Hajtómű, Y tengely                              | 2x DGC-25           |
| Meghajtó rendszer, Y tengely                    | pneumatikus         |
| Lökét, Y tengely                                | 0 ... 3,000 mm      |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely   | ± 0,02 mm           |