


# Lineáris portál DHSL-2DGPL25S-HMP20

Cikkszám: 543000

FESTO

dugattyúrúd nélküli hajtóműből, vezetőtengelyből és moduláris handling tengelyből áll, nagyon dinamikus Soft Stop-pal, precíz, moduláris. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 3.0
Hasznos terhelés	0 ... 6 kg
Hajtómű, Z tengely	HMP-20
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Középhelyzet, Z tengely	egyszeres
Löket, Z tengely	0 ... 400 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGPL-25-SPC11
Meghajtó rendszer, Y tengely	szervopneumatikus
Középhelyzet, Y tengely	kétszeres
Löket, Y tengely	0 ... 1,600 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 1 mm