

# Síkportál


## DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Cikkszám: 543019

FESTO

elektromos fogasszíf hajtású golyósvezetékes tengelyből és vezető tengelyből áll, pontos és robusztus. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Síkportál 1.0-3.0
Hasznos terhelés	0 ... 6 kg
Hajtómű, Y tengely	DGE-25-ZR-KF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középheletzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 1,300 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középheletzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Hajtómű, X tengely	DGE-25-ZR-KF
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középheletzet, X tengely	tetszőleges
Löket, X tengely	0 ... 2,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középheletzetben, X tengely	± 0,1 mm