

lökéscsillapító YSRW-DGC-63

Cikkszám: 543069

FESTO

DGC-G lineáris hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Csillapítás	önbeálló lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material piston rod	erősen ötvözött acél