

axiális készlet EAMM-A-D32-32B

Cikkszám: 543149

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1.6 Nm
Gyártmány súlya	150 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32A D32C
Interfészkód, motor ln	32B
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform