


axiális készlet EAMM-A-D40-42C

Cikkszám: 543156

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	370 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D40A D40C
Interfészkód, motor In	42C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform