


# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-D40-55A

Cikkszám: 543157

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	10.016 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.1 Nm
Átvihető forgató nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	530 g