

# függőleges nyomászáró lap



## VABF-S3-2-L1D1-C

Cikkszám: 543601

FESTO

VDMA-01/02 szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 15407-1, a sorolható alaplap és a szelep közé történő szereléshez, a sziget tápnyomását lezárja.

A szelepet a szelepsziget tápnyomásának lekapcsolása nélkül ki lehet szerelni.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Lezárás 1-hez
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	212 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény