

Csatlakozó tömb CPE10-PRS-1/4-9

Cikkszám: 543828

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Raszterméret | 16 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szelephelyek max. száma | 9 |
| Max. nyomászónák száma | 2 |
| Feltörési nyomás | 5 MPa 725 psi |
| Repedésnyomás | 50 bar |
| Üzemi nyomás | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka | 1.2 Nm |
| Terméksúly | 467 g |
| Csatlakozó tömb rögzítésének típusa | átmenő furattal |
| Szeleprögztetés típusa | belső menettel |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| 3. pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| 5. pneumatikus csatlakozó | G1/4 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csatlakozó léccsapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |