

Csatlakozó tömb CPE18-PRS-3/8-9

Cikkszám: 543846

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	26 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	9
Max. nyomászónák száma	2
Feltörési nyomás	5 MPa 725 psi
Repedésnyomás	50 bar
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	2 Nm
Terméksúly	1257 g
Csatlakozó tömb rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögztetés típusa	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
5. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet