

Közelítéskapcsoló SMT-8M

Cikkszám: 543893

FESTO

mágneses, érintés mentes, T horonyhoz
Legkisebb rendelhető mennyiség: 10 darab



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Kapcsoló kimenet	NPN PNP érintkezés mentes, 2 huzalos
Kapcsoló elem funkció	Nyitó érintkező Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	80 ... 100 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	8 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	0.2 ... 30 m
Felfogási mód	fixen becsavarva felülről betehető a horonyba
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP68